



販売代理店 OZEKI PACKAGE お気軽にお問い合わせください。

オゾン水を使用しています。

O3(オゾン)のパワー

テフキーO3(オースリー)のO3とはオゾンを意味します。オゾンにはフッ素に次 ぐ強力な酸化作用があり、除菌やウイルスの不活性、脱臭、脱色、有機物の除去 に使用されております。このオゾンを水に溶け込ませたものがオゾン水であり、 テフキーO3はこのオゾン水を使用した清浄力の高い不織布おしぼりです。

オゾン水の安全性

オゾン水は酸素原子が3つ結合したもので、雑菌等に触れると分解反応を起こしな がら酸素に戻ります。この反応を利用したものがオゾン水による除菌です。残留しな い安全性の高さから、飲食店で使用される野菜や調理場等の洗浄にも使用されてお ります。また、農業では農作物に残留しないので農薬の代わりに使用されたり、畜産 場でも消臭・除菌目的でオゾン水が使用されています。





破れにくい不織布

使い捨てでもしっかり拭ける強度が自慢



オゾン水で消臭除菌

オゾンの強力な酸化作用で除菌・消臭



パールフィルムで長期保存

密封性の高いフィルムで除菌効果をガード



徹底したコスト削減

独自サイズのカートンでコストを大幅に削減



塩素・アルコール系不使用

軟水とオゾン水なら幼児の肌にも安心



白然に還る生分解素材

環境保護のためにレーヨン素材を使用



利便性を考えた整列包装

100枚整列包装で保管スペースを圧縮




開きやすく使いやすい

こだわりの畳み方で使いやすさを向上



おしぼり研究ロボ テフキー03



製造元
丛株式会社しただきます×おしほど

お気軽にお問い合わせ下さい。

おぜき包装株式会社 〒566-0064 大阪府摂津市鳥飼中3丁目3番47号 TEL.072-650-3701 FAX.072-650-3715 URL http://www.ozeki-housou.jp/



新型コロナウイルス対策! 屋内専用

中和大学大学

ウイルスの感染防止のためには人との間隔を2m以上空けることが有効といわれています (ソーシャル・ディスタンス)。レジ等へお客様に並んでいただく際にこのシールを2m空けて 床へ貼れば、ソーシャル・ディスタンスを保つことができます。

長方形タイプ W420mm×H300mm

この位置でお待ちください



Please wait at this position

在此停留

丸形タイプ φ300mm



●長方形タイプ(W420mm×H300mm)

10枚セット ロット:5組~

10,000円(税別)

丸形タイプ(ф300mm)

10枚セット ロット:5組~

10,000円(税別)

※別途送料500円掛かります。

【文字内容・サイズ変更可能!】

表記する文字内容の追加・変更や、 シールの大きさも変える事ができます。 また、ロゴなどを入れることにより オリジナル感アップ!







クロラス (klorus) とは、亜塩素酸水のクロラス酸 (chlorus/HClO₂) を主成分としたブ ランド(名)です。商品プランドとしては、クロラス除薗ウォーターと名付けました。 亜塩素酸水の有効成分クロラス酸 $(HClO_2)$ を主成分にしたクロラス除薗ウォーターは、 食品添加物殺菌料のひとつで、広く利用されている次亜塩素酸ナトリウム除菌剤の弱 点をカバーした除菌剤です。特徴を比較すると、以下のとおりです。

	クロラス除菌ウォーター (亜塩素酸水)	次亜塩素酸ナトリウム
科学的安定	安定	不安定
有機物との反応	穏やか	早い
除菌効果の持続力	あり	なし

klorus 除菌 WATER 4つの特長

クロラス除菌ウォーターは、亜塩素酸水の有効成分クロラス酸(HCIO₂)を 主成分にした食品添加物の除菌・消臭剤です。その特長、つぎのとおりです。



除菌力

ウイルス、細菌、真菌、芽胞菌に 効果が持続します。



金属腐食性・脱色性が少なく、 メラミン樹脂も変色しません。

7 消臭力

消臭効果は持続的で臭い戻り があり生せん。

4 低刺激性

使用中・使用後の塩素臭がほという。 ほとんどありません。

効果的な使用方法

調理器具の除菌 160ppm (原液の 50 倍希釈)

洗剤で汚れを落とし、よく水洗いした後、クロラス除菌ウォーター 50 倍希釈液をハンディスプレーに入れて調理器具に噴霧してください。 又は 50 倍希釈液に 10 分間浸漬してください。 そのまま乾燥させるか、水洗いした後、清潔に保管してください。



食材の除菌 160ppm (原液の 50 倍希釈)

食材の除菌には50倍希釈液を食材に直接噴霧してください。

包材の除菌 160ppm (原液の 50 倍希釈)

包材の除菌には50倍希釈液を包材に直接噴霧してください。

排水口・ゴミの消臭 160ppm (原液の 50 倍希釈)

50 倍希釈液をハンディスプレーに入れて排水口、ゴミに噴霧してください。 水まわりに直接噴霧してもかまいません。

手指の除菌 160ppm (原液の 50 倍希釈)

手指を手洗い石鹸で汚れを落とし、よく水洗いし乾燥した後、50 倍希釈液を ハンディスプレーに入れて手指に噴霧してください。手袋にも直接噴霧しても かまいません。

汚物吐物の処理 1000ppm (原液の 8 倍希釈)

吐物をペーパーで覆い 8 倍希釈液をかけてウェット状態にし、ペーパーごと 除去処理して下さい。



※アルコールを活用されている場合は、そのすべての用途を代替できます。

※対象品によって 20 倍から 50 倍希釈でご使用ください。

使用濃度の根拠

平成 27 年度のノロウイルスの不活性化条件に関する調査報告書によると、「亜塩素酸水」はネコカリシウイルスに対して、有機物の負荷がない条件であれば 152mg/L(152ppm) 以上の濃度で十分な不活性化が認められたと記載されています。

希釈液のつくり方 -



160ppm 原液の 50 倍希釈

500ml ハンディスプレー利用

10mlのクロラス除菌ウォーター 8000ppm を、 計量カップで量いハンディスプレーに入れます。 490ml の水を軽量カップで量いハンディスプレー に入れて作成します。

仕様

クロラス除菌ウォーター



成分: 亜塩素酸水20,00%。リン酸二水素ナトリウム 1,00%。リン酸二水素カリウム1,00%、イオン交換水







販売代理店




〒163-6034 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー34階

TEL:03-5325-5786 FAX:03-5325-7754



キスリー商事株式会社 TEL03-6272-8725 FAX:03-6272-8726




飛沫対策パーテーション




(※1)本製品は飛沫を防ぐ目的のものであり、製品自体に除菌・抗菌効果はありません。

設置場所に応じて選べる3タイプをラインナップ!!








買い物かごや商品の受け渡しがある場合は開口部が広いSサイズをお選びください。

(共通仕様)

設置サイズ:W1360×H1305(シート幅:W1270) フレーム:スチール製スタンド(グレー)






スタンドタイプ 移動が容易で場所を選ばず設置できます。



設置サイズ:W1360×H1100~2000 フレーム:スチール製スタンド(白)



吊り下げタイプ 天井高3.4~4m未満の設置に適しています。



	1	2	3
シート幅	900	1370	1800
全長(※2)	1400	1030	850
<シート長>	1370	1000	830
吊下具	白	白	黒

(※2)ワイヤーは付属していません。(別途ご用意ください)



☆吊り下げタイプは、シートのみのオーダーも承ります。別注製作については、別途ご相談ください。

商品特徴●

新型コロナウィルス感染予防対策の 長期化を見据え、防炎加工シートを 採用しています。



AT930113



透明シートに直接白文字で印刷(※3)している為、 視認性を損なわずにお客様へのご案内ができます。

(※3)強く擦ると印刷が消える場合があります。



厚さ0.5mmのシートを使用し、 特に負荷がかかるポイントには

ウェルダー加工(※4)を施しています。



吊り下げタイプオプション

ハンディミニ




●天井ボードへの取付図





天井内作業不要。天井に穴をあけ、本体を差し込んで ドライバーで締め付けるだけでOK!!

らくちんフック



ワイヤー各種



【長さ】1.0m/1.5m/2.0m 【ワイヤー径】φ1.0mm ※片面スリーブ付

☆天井への設置作業が必要な場合は、別途設置費がかかります。

関連 商品

フロアマインダー「ソーシャルディスタンス |

剥がしたときに糊残りしにくく、床材を傷めにくい素材なので コロナウィルス収束後も安心!!

パターン	形状	サイズ	入数
1)	四角形	550×550mm	2枚/箱
2	円形	φ350mm	3枚/箱



4角30Rカット付





三角柱スタンド「ソーシャルディスタンスポール |

軽量で移動・撤去もラクラク!

レジ付近の混雑状況に合わせてフレキシブルに対応できます。 既存のベルトパーテーションに被せて使用することも可能です。

サイズ: (外寸) 200×200×H1200mm (内寸) 180×180×H1200mm パネル素材:スチレンボード(屋内仕様) 重量:1台あたり650g ※脚部組立式





その他、商品情報は 下記QRコードより ご覧ください。



お気軽にお問い合わせ下さい。

おぜき包装株式会社 〒566-0064 大阪府摂津市鳥飼中3丁目3番47号 TEL.072-650-3701 FAX.072-650-3715 URL http://www.ozeki-housou.jp/



飲食店的仕切板

営業自粛解除時、御来店のお客様へ安心して食事をして頂くために



ープン価格

ベース拡大図

サイズ:W450×H500(mm)

板:MDF 5mm厚 ベース:W200×H30×D60(mm)

ベースは2色よりお選び下さい



板カラ・



灰色









テイクアウトやお弁当が続く中、たまには外食したいですよね。

しかし店内の食事には密接する他のお客様との距離や飛沫に対してまだまだ不安が沢山。 そんな時、気になる飛沫の防止のためにこのセット!

簡単に設置可能で拭き取り清掃・除菌が容易です。

女性のお客様も周りの視線を気にせず食事ができます。



Autophilists 抗菌。抗ウイルス

抗ウイルス効果

消石灰が、ウイルスの感染力の低減化に 有効なのは水溶液がアルカリ性になるからです。 強アルカリ性の水溶液は脂質を分解し、そして タンパク質をも分解します。強アルカリ性の 消石灰が、ウイルスを構成する脂質とタンパク質 を分解してウイルスの感染力を低減化させます。 また、一度感染力が低減化されたウイルスは、 元に戻りません!!





なぜ、シックインテープは、ウイルスに強いの?

1 ンックインテープに付着した 😂 ウイルス周辺の水分は 表面にある無数の細孔に接触

長崎大学熱帯医学研究所での抗ウイルス試験結果

注目のシックイなら

わずか2時間で付着したウイルスの感染力が

2

3

|1以上| に変化

999%



※本品はウイルス増殖抑制機能を有しますが、接触対策を 保証するものではありません。 ※「抗ウイルス試験」はコロナウイルスに対する試験結果ではありません。

効果期間・・・約6ヶ月 ※汚れてきたら早めに交換して下さい。



抗菌・抗ウイルス用 シックインテープ

- ◆商品サイズ 60mmX5M (5M 巻き)
- ◆品質表示 表面素材…漆喰塗料付含浸紙 粘着剤・・・アクリル系樹脂(再剝離糊)
- ◆入 数 40 巻入り(40 巻未満はご相談下さい)
- ◆価格 オープン価格

強アルカリ性により、

ウイルスが弱体化し、

結果的に感染性を低減!

お問い合わせ

販売代理店

おぜき包装株式会社

〒566-0064 大阪府摂津市鳥飼中3丁目3番47号 TEL.072-650-3701 FAX.072-650-3715 URL http://www.ozeki-housou.jp/

本誌に掲載されていないアイテムも多数ご用意しております。 詳しくはHPをご覧ください。